


Ordine ☐ Preventivo ☐

Dati di fatturazione	Dati di spedizione
Ragione Sociale: _____	Spedire a: _____
Data di consegna richiesta: ____/____/____	_____
Indirizzo per la consegna: _____	TIMBRO E FIRMA CLIENTE
C.A.P.: _____ Città: _____	
Tel.: _____ Fax: _____	
N° ordine cliente: _____ Data ordine: ____/____/____	

La **Pro Medicare Srl** riconosce la garanzia di ottima funzionalità per un periodo massimo di **24 mesi** per vizio di fabbricazione a partire dalla 1ª messa in servizio e di **12 mesi** sulle fodere di rivestimento e sulle parti soggette ad usura. La garanzia è valida a patto che il dispositivo sia utilizzato come riportato nelle istruzioni d'uso. Tutti i prodotti **di serie** della linea Adacta-Versa sono stati registrati nella banca dati del Ministero della Salute (come da normativa vigente).

N.B.: Ogni richiesta di variazione quote, materiali e tipologia rispetto allo standard determinato per lo specifico utente non ha marcatura **CE**, pertanto l'utilizzatore professionale ne diventa il fabbricante ed ha l'obbligo di redigere la documentazione tecnica del dispositivo (trattasi dei vari campi della scheda con l'indicazione della lettera W; i prezzi delle voci **W** non sono presenti su questo modulo d'ordine).

Le immagini sono puramente illustrative e potrebbero non rispecchiare pienamente la realtà.

Configurazione Standard				N° REGISTRAZIONE MINISTERO DELLA SALUTE: 86602																																											
<ul style="list-style-type: none"> - Telaio rigido anodizzato satinato senza tela - Montanti schienale abbattibili c/manici di spinta regolabili in altezza e orientabili - Basculamento continuo a leva*: mis. US-XS da 2° a 30° (da 6° a 34°)¹ mis. XS1-M1 da 4° a 30° (da 8° a 34°)¹ <p>¹ il basculamento può essere maggiorato di 4° con aumento dell'inclinazione iniziale del telaio agendo sui fori di posizionamento delle ruote anteriori nella forcella</p> <ul style="list-style-type: none"> - Reclinazione continua con molla (da 3° a 25°) - Traslazione continua della seduta rispetto al telaio - Traslazione continua della piastra ruote posteriori - Sistema antiribaltamento fisso - Kit ruote con freno - Angolo ginocchio - Pedane separate <p>* garantito azionando prima la reclinazione e poi il basculamento</p>																																															
Colore Telaio <input type="radio"/> Blu <input type="radio"/> Rosso <input type="radio"/> Turchese <input type="radio"/> Rosa <input type="radio"/> Titanio				Scelta dell'assetto <table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th></th> <th>Q (cm)</th> <th>H (cm)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td rowspan="5">Versione con ruota posteriore da 300mm o 500mm e con ruote anteriori da 150mm o 175mm</td> <td>US-XXS</td> <td>13-23</td> <td rowspan="5"> <input type="radio"/> 49 <input type="radio"/> 43 </td> </tr> <tr> <td>XS</td> <td>13-26</td> </tr> <tr> <td>XS1</td> <td>24-34</td> </tr> <tr> <td>S</td> <td>26-36</td> </tr> <tr> <td>M-M1</td> <td>30-40</td> </tr> <tr> <td rowspan="5">Versione con ruota posteriore da 400mm</td> <td>US-XXS</td> <td>13-23</td> <td rowspan="5">45 per la ruota da 400mm</td> </tr> <tr> <td>XS</td> <td>13-26</td> </tr> <tr> <td>XS1</td> <td>24-34</td> </tr> <tr> <td>S</td> <td>26-36</td> </tr> <tr> <td>M-M1</td> <td>30-40</td> </tr> <tr> <td rowspan="5">Versione con ruota posteriore da 600mm</td> <td>US-XXS</td> <td>13-23</td> <td rowspan="5">47 per la ruota da 600mm</td> </tr> <tr> <td>XS</td> <td>13-26</td> </tr> <tr> <td>XS1</td> <td>24-34</td> </tr> <tr> <td>S</td> <td>26-36</td> </tr> <tr> <td>M-M1</td> <td>30-40</td> </tr> </tbody> </table>						Q (cm)	H (cm)	Versione con ruota posteriore da 300mm o 500mm e con ruote anteriori da 150mm o 175mm	US-XXS	13-23	<input type="radio"/> 49 <input type="radio"/> 43	XS	13-26	XS1	24-34	S	26-36	M-M1	30-40	Versione con ruota posteriore da 400mm	US-XXS	13-23	45 per la ruota da 400mm	XS	13-26	XS1	24-34	S	26-36	M-M1	30-40	Versione con ruota posteriore da 600mm	US-XXS	13-23	47 per la ruota da 600mm	XS	13-26	XS1	24-34	S	26-36	M-M1	30-40
		Q (cm)	H (cm)																																												
Versione con ruota posteriore da 300mm o 500mm e con ruote anteriori da 150mm o 175mm	US-XXS	13-23	<input type="radio"/> 49 <input type="radio"/> 43																																												
	XS	13-26																																													
	XS1	24-34																																													
	S	26-36																																													
	M-M1	30-40																																													
Versione con ruota posteriore da 400mm	US-XXS	13-23	45 per la ruota da 400mm																																												
	XS	13-26																																													
	XS1	24-34																																													
	S	26-36																																													
	M-M1	30-40																																													
Versione con ruota posteriore da 600mm	US-XXS	13-23	47 per la ruota da 600mm																																												
	XS	13-26																																													
	XS1	24-34																																													
	S	26-36																																													
	M-M1	30-40																																													
Misura Telaio (Le misure della larghezza si intendono da tubo a tubo esternamente, mentre le misure della profondità si intendono dal montante schienale all'innesto pedana)																																															
		Larghezza seduta (cm)	Profondità regolata a (cm)																																												
Pediatriche	<input type="radio"/> US	30	38																																												
	<input type="radio"/> XXS	35	38																																												
	<input type="radio"/> XS	35	42																																												
Adulto	<input type="radio"/> XS1	38	46																																												
	<input type="radio"/> S	41	46																																												
	<input type="radio"/> M	41	50																																												
	<input type="radio"/> M1	44	50																																												
Note: Se non venisse effettuata alcuna scelta, verrà consegnato il prodotto nella configurazione standard (voci in grassetto) ◆ = Standard <input type="radio"/> = Optional senza sovrapprezzo <input type="checkbox"/> = Optional con sovrapprezzo				Nota: con le ruote da 600mm il basculamento e la reclinazione si riducono a 20° H: altezza (distanza del tubo sedile da terra misurata nel suo punto medio); Q (min-max): indica la distanza minima/massima della pedana dal tubo sedile misurato con poggia-gamba a 90° e può essere aumentato di 5-7 cm con utilizzo di tubo a 75° o con snodo; C: distanza dei manici di spinta schienale da terra: 110 cm nella posizione minima; Cr: escursione manici telescopici pari a 12 cm; M: lunghezza dei montanti schienale da tubo sedile utile per il posizionamento schienale.																																											

OPZIONI TELAIO

Ruote Anteriori

☒ 150mm (6") piene colore grigio ☐ colore nero 175mm (7") piene ☐ colore grigio ☐ colore nero

Ruote Posteriori

☒ 300mm (12") piene colore grigio con freno di stazionamento a leva

☐ 300mm (12") piene colore nero con freno di stazionamento a leva

☐ 300mm (12") pneumatiche colore grigio con freno di stazionamento a leva

☐ 300mm (12") piene colore nero con freno a tamburo

☐ 300mm (12") piene colore grigio con freno a tamburo

☐ 300mm (12") pneumatiche colore grigio con freno a tamburo

☐ 300mm (12") piene colore nero con freno a tamburo e freno di stazionamento a leva

☐ 300mm (12") piene colore grigio con freno a tamburo e freno di stazionamento a leva

☐ 300mm (12") pneumatiche colore grigio con freno a tamburo e freno di stazionamento a leva

☐ 400mm (16") piene colore nero con freno di stazionamento a leva (solo assetto 45 cm)

☐ 400mm (16") piene colore nero con freno a tamburo (solo assetto 45 cm)

☐ 400mm (16") piene colore nero con freno a tamburo e freno di stazionamento a leva (solo assetto 45 cm)

☐ 500mm (20") piene colore grigio senza corrimano con freno di stazionamento a leva

☐ corrimano per ruote da 500mm (20")

☐ 500mm (20") pneumatiche colore grigio senza corrimano con freno di stazionamento a leva

☐ 500mm (20") pneumatiche colore grigio con corrimano con freno a tamburo

☐ 500mm (20") pneumatiche colore grigio con corrimano con freno a tamburo e freno di stazionamento a leva

☐ 600mm (24") pneumatiche colore grigio con corrimano con freno di stazionamento a leva (non opzionabili su misura US)

(N.B.: Si riduce il basculamento a 20°, solo assetto 47 cm)

Angolo ginocchio

Misure
Pediatriche da
US-XS
(solo
estraibile)




Angolo 90°

☒ Dx ☒ Sx



Angolo 75°


☐ Dx ☐ Sx



Elevabile

(con snodo dentellato)
da 80° a 180° con gap di 14°

☐ Dx ☐ Sx




**Regolabile in adduzione/abduzione
c/tubo**

Dx -> ☐ 75° ☐ 90°


Sx -> ☐ 75° ☐ 90°

Misure
Adulto da
XS1-M1
(versione
ribaltabile ed
estraibile)




Angolo 75°

☒ Dx ☒ Sx



Angolo 90°

☐ Dx ☐ Sx



Verticale elevabile e telescopico

☐ Dx ☐ Sx

Misure
Adulto da
XS1-M1
(versione
estraibile)




Angolo 90°

☐ Dx ☐ Sx



Angolo 75°


☐ Dx ☐ Sx



Elevabile

(con snodo dentellato)
da 80° a 180° con gap di 14°

☐ Dx ☐ Sx



**Regolabile in adduzione/abduzione
c/tubo**

Dx -> ☐ 75° ☐ 90°

Sx -> ☐ 75° ☐ 90°

Nota: le due versioni angolo ginocchio misure **Adulto** (estraibile, ribaltabile ed estraibile) non sono tra loro sostituibili nel post-vendita

Poggiapiedi (dotato di fermatallone)


☒ **separato** ☐ unico

☐ asolato (solo separato per intra-extra rotazione di 15°) ☐ dx ☐ Sx

☐ orbitale (solo separato) ☐ dx ☐ Sx kit aggiuntivo snodo multiassiale orientabile

imbottitura e rivestimento in similpelle ☐ separato ☐ unico


Montanti schienale										
◊ Kit per manici di spinta regolabili in altezza e orientabili <input type="checkbox"/> Kit per maniglione unico regolabile in inclinazione <input type="checkbox"/> kit per manici di spinta telescopici con blocchetto a leva (escursione max 10 cm) <input type="checkbox"/> Kit per maniglione unico regolabile in inclinazione e telescopico										
Basculamento										
◊ a leva <input type="radio"/> a pedale										
Sistema antiribaltamento										
◊ fisso <input type="checkbox"/> estraibile										
ACCESSORI TELAIO										
Base sedile N.B.: Le basi legno presentano tagli posteriori di 6 cm per lo scorrimento sui rispettivi tubi del telaio <input type="checkbox"/> in legno rivestita in similpelle nera (con velcro maschio e kit aggiuntivo femmina) <input type="checkbox"/> in legno con kit di montaggio (il montaggio dei vari inserti filettati e clamp è a cura del cliente) <input type="checkbox"/> in legno grigio fissa con scassi										
Divaricatore esterno <i>previsto solo con base sedile rigida</i>										
	Misura (cm)	<input type="checkbox"/> S	<input type="checkbox"/> M	<input type="checkbox"/> L	<input type="checkbox"/> W	<input type="checkbox"/> estrazione a leva		<input type="checkbox"/> estrazione a blocco		
	H	7,5	9	10		N.B.: ove non specificato, il divaricatore sarà fornito con estrazione a leva Indicare la posizione dei fori sotto la base sedile (se non indicata si procederà con la posizione standard)				
	D	9	10	11,5						
	L	7,5	9	10						
						<input type="checkbox"/> standard <input type="checkbox"/> decentrato <input type="checkbox"/> a dx <input type="checkbox"/> a sx				
Base schienale										
<input type="checkbox"/> in legno rivestita in similpelle nera (con velcro maschio e kit aggiuntivo femmina) <input type="checkbox"/> in legno con kit di montaggio (il montaggio dei vari inserti filettati e clamp è a cura del cliente) <input type="checkbox"/> sistema tensionabile (con velcro)										
Base respiratore/ventilatore polmonare in legno rivestita in similpelle nera <i>(previsto solo con basculamento a leva)</i>										
N.B.: Respiratori con dimensioni ingombranti possono comportare una variazione del valore del basculamento e/o reclinazione <input type="checkbox"/> con ingombri massimi del respiratore pari a Largh.: 25 cm; Lungh.: 30 cm; Alt.: 10 cm <input type="checkbox"/> con ingombri massimi del respiratore superiori a 25x30x10cm In tal caso riportare: Larghezza _____; Lunghezza _____; Altezza _____; NOTE _____ N.B.: Pro Medicare Srl si riserva di verificare la compatibilità con la carrozzina										
Pedalino per barriere architettoniche										
lato <input type="checkbox"/> dx <input type="checkbox"/> sx										
Poggiagambe										
Poggiapolpacci Separato <i>(regolabile in altezza e profondità)</i> <input type="checkbox"/> dx <input type="checkbox"/> sx <input type="checkbox"/> su misura W										
	cm	US	XXS	XS	XS1	S	M	M1	W_{dx}	W_{sx}
	H	10	12,5	12,5	15	15	18	18
	L	9,5	12,5	12,5	12,5	14	14	15,5
<input type="checkbox"/> Poggiapolpacci Unico <i>(regolabile in altezza e profondità)</i> <input type="checkbox"/> su misura W										
	cm	US	XXS	XS	XS1	S	M	M1	W	
	H	10	12	12	15	18	18	18	
	L	23	26,5	26,5	25	28	28	31	
<input type="checkbox"/> Fascia poggiapolpacci imbottita <input type="checkbox"/> su misura W										
	cm	US	XXS	XS	XS1	S	M	M1	W	
	H	11	11	11	11	13	13	13	
	L	26	31	31	34	37	37	40	
<input type="checkbox"/> Fascia poggiapolpacci semplice <i>altezza della fascia 4 cm</i>										
Poggiapolpacci imbottito a cassetta separato <i>(regolabile in altezza e profondità)</i> <input type="checkbox"/> dx <input type="checkbox"/> sx <input type="checkbox"/> su misura W										
	cm	US	XXS	XS	XS1	S	M	M1	W_{dx}	W_{sx}
	H	12,5	15	15	17,5	17,5	20	20
	L	12,5	14	14	15,5	17	17	19
	P	13,5	14	14	15	15	15,5	15,5

<input type="checkbox"/> Poggiapolpacci imbottito a cassetta unico (regolabile in altezza e profondità)									<input type="checkbox"/> su misura W
	cm	US	XXS	XS	XS1	S	M	M1	W
	H	12,5	15	15	17,5	17,5	20	20
	L	23,5	29	29	32,5	35,5	35,5	38,5
	P	13,5	14	14	15	15	15	15,5
Rivestimento snodo ginocchio <input type="checkbox"/> dx <input type="checkbox"/> sx					Rivestimento tubo poggia gamba <input type="checkbox"/> dx <input type="checkbox"/> sx				

Braccioli

☐ Tubolari ribaltabili/inclinabili max 5° regolabili in altezza

- o piccolo (L = 25 cm)
- o grande (L = 30 cm)




☐ Kit spondina regolabile in altezza e profondità, estraibile con appoggio multi-regolabile in profondità e larghezza con gap di 2,5 cm

indicare la scelta:

- o appoggio piccolo (da US a XS0)
(dimensioni: 5 cm x 25 cm)
- o appoggio grande (da XS1 a XL)
(dimensioni: 6 cm x 30 cm)

indicare la scelta:

- o asta bracciolo piccola (da 22 cm a 31 cm*)
 - o asta bracciolo grande (da 29 cm a 38 cm*)
- *distanza dell'appoggio dal tubo sedile



☐ Kit solo hardware regolabile in altezza e profondità, estraibile

indicare la scelta:

- o asta bracciolo piccola (da 19 cm a 28 cm*)
 - o asta bracciolo grande (da 26 cm a 35 cm*)
- *distanza hardware appoggio dal tubo sedile

indicare la scelta:

- o contenitore al bacino ① vedi sotto
- o appoggio arto superiore ② vedi sotto

spondina ABS: ☐ dx ☐ sx




Imbottitura spondina ☐ dx ☐ sx

Distanziale spondina ☐ 1 cm ☐ 1,5 cm ☐ 2 cm ☐ dx ☐ sx

Contenitore laterale al bacino


☐ Contenitore Continuo ① (solo pad)

☐ Contenitore Continuo completo di staffa

	cm	XS	S	M	L	W _{dx}	W _{sx}
	H	8	10	10	12
	L	22	25	30	35

☐ Contenitore Sagomato ① (solo pad)

☐ Contenitore Sagomato completo di staffa

	cm	XS	S	M	L	W _{dx}	W _{sx}
	H	8	10	10	12
	L	22	25	30	35

Lato	Misura contenitore	Indicare tipologia staffa*	Indicare forma staffa*	Lato	Misura contenitore	Indicare tipologia staffa*	Indicare forma staffa*
<input type="checkbox"/> dx		<input type="checkbox"/> Fissa <input type="checkbox"/> Estraibile	<input type="checkbox"/> A <input type="checkbox"/> B <input type="checkbox"/> C <input type="checkbox"/> D	<input type="checkbox"/> dx		<input type="checkbox"/> Fissa <input type="checkbox"/> Estraibile	<input type="checkbox"/> A <input type="checkbox"/> B <input type="checkbox"/> C <input type="checkbox"/> D
<input type="checkbox"/> sx		<input type="checkbox"/> Fissa <input type="checkbox"/> Estraibile	<input type="checkbox"/> A <input type="checkbox"/> B <input type="checkbox"/> C <input type="checkbox"/> D	<input type="checkbox"/> sx		<input type="checkbox"/> Fissa <input type="checkbox"/> Estraibile	<input type="checkbox"/> A <input type="checkbox"/> B <input type="checkbox"/> C <input type="checkbox"/> D

Imbottitura staffe: ☐ dx ☐ sx




Imbottitura staffe: ☐ dx ☐ sx

N.B.: Se non è specificata la tipologia della staffa verrà consegnata la staffa fissa; per la scelta della forma della staffa vedi sotto

***Staffe** (consente la variazione della larghezza della seduta e/o dello schienale)

Legenda Forma

- A** Staffa ad L 90° restringimento della larghezza fino a 2,5 cm per lato
B Staffa rientrante da 2,5 cm restringimento della larghezza fino a 5 cm per lato
C Staffa rientrante da 5 cm restringimento della larghezza fino a 7,5 cm per lato
D Staffa reverse non consente variazioni







Legenda Tipologia








Staffa fissa



Staffa estraibile

Appoggi arto superiore																	
<input type="checkbox"/> Appoggio lineare piatto ② (solo pad)							<input type="checkbox"/> Appoggio lineare avvolgente interno ed esterno ② (solo pad)										
<input type="checkbox"/> Appoggio lineare piatto completo di staffe							<input type="checkbox"/> Appoggio lineare avvolgente interno ed esterno completo di staffe										
		cm	XS	S	M	L	W _{dx}	W _{sx}			cm	XS	S	M	L	W _{dx}	W _{sx}
H		8	10	10	12	H		8	10	10	12		
L		22	25	30	35	L		22	25	30	35		
Lato	Misura																
<input type="checkbox"/> dx																	
<input type="checkbox"/> SX																	
<input type="checkbox"/> Appoggio sagomato piatto ② (solo pad)							<input type="checkbox"/> Appoggio sagomato con bordi avvolgenti interno ed esterno ② (solo pad)										
<input type="checkbox"/> Appoggio sagomato piatto completo di staffe							<input type="checkbox"/> Appoggio sagomato con bordi avvolgenti interno ed esterno completo di staffe										
		cm	XS	S	M	L	W _{dx}	W _{sx}			cm	XS	S	M	L	W _{dx}	W _{sx}
H		8	10	10	12	H		8	10	10	12		
L		30	35	40	48	L		30	35	40	48		
M		12	15	17	17	M		12	15	17	17		
Lato	Tipologia appoggio		Misura														
<input type="checkbox"/> dx	<input type="radio"/> palmare <input type="radio"/> gomito																
<input type="checkbox"/> SX	<input type="radio"/> palmare <input type="radio"/> gomito																

Tavolino in legno																																																				
<input type="checkbox"/> Ergonomico	con Hardware	<input type="checkbox"/> ribaltabile <input type="checkbox"/> estraibile																																																		
<input type="checkbox"/> Rettangolare	con Hardware	<input type="checkbox"/> ribaltabile <input type="checkbox"/> estraibile																																																		
		<div>  ribaltabile </div> <div>  estraibile </div>																																																		
Imbottitura <input type="checkbox"/> similpelle nera <input type="checkbox"/> similpelle blu																																																				
<input type="checkbox"/> con bordi perimetrali																																																				
misure tavolino ergonomico		misure tavolino rettangolare																																																		
	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Misura cm</th> <th><input type="checkbox"/> US</th> <th><input type="checkbox"/> P</th> <th><input type="checkbox"/> M</th> <th><input type="checkbox"/> G</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>P</td> <td>47</td> <td>53</td> <td>58</td> <td>66</td> </tr> <tr> <td>L</td> <td>58</td> <td>69</td> <td>75</td> <td>86</td> </tr> <tr> <td>B</td> <td>35</td> <td>42</td> <td>49</td> <td>55</td> </tr> <tr> <td>A</td> <td>17</td> <td>19</td> <td>21</td> <td>24</td> </tr> </tbody> </table>	Misura cm	<input type="checkbox"/> US	<input type="checkbox"/> P	<input type="checkbox"/> M	<input type="checkbox"/> G	P	47	53	58	66	L	58	69	75	86	B	35	42	49	55	A	17	19	21	24	 <table border="1"> <thead> <tr> <th>Misura cm</th> <th><input type="checkbox"/> US</th> <th><input type="checkbox"/> P</th> <th><input type="checkbox"/> M</th> <th><input type="checkbox"/> G</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>P</td> <td>45</td> <td>50</td> <td>55</td> <td>63</td> </tr> <tr> <td>L</td> <td>56</td> <td>66</td> <td>71</td> <td>82</td> </tr> <tr> <td>B</td> <td>35</td> <td>42</td> <td>48</td> <td>55</td> </tr> <tr> <td>A</td> <td>17</td> <td>19</td> <td>21</td> <td>24</td> </tr> </tbody> </table>	Misura cm	<input type="checkbox"/> US	<input type="checkbox"/> P	<input type="checkbox"/> M	<input type="checkbox"/> G	P	45	50	55	63	L	56	66	71	82	B	35	42	48	55	A	17	19	21	24
Misura cm	<input type="checkbox"/> US	<input type="checkbox"/> P	<input type="checkbox"/> M	<input type="checkbox"/> G																																																
P	47	53	58	66																																																
L	58	69	75	86																																																
B	35	42	49	55																																																
A	17	19	21	24																																																
Misura cm	<input type="checkbox"/> US	<input type="checkbox"/> P	<input type="checkbox"/> M	<input type="checkbox"/> G																																																
P	45	50	55	63																																																
L	56	66	71	82																																																
B	35	42	48	55																																																
A	17	19	21	24																																																

Cinghia pelvica (a due regolazioni Versa-Fixatis) (per altri modelli vedasi Scheda Ordine Linea Fixatis)					
 sgancio in plastica	cm	<input type="checkbox"/> XS	<input type="checkbox"/> S	<input type="checkbox"/> M	<input type="checkbox"/> L
	H (altezza pad)	4,5	5,5	7	7
	L (lunghezza pad)	12	17	22	27

DIMENSIONI CARATTERISTICHE TELAIO									
Misura	US	XXS	XS	XS1	S	M	M1		
Portata (kg)	50	50	50	75	75	100	100		
Peso telaio* (kg)	15,5	15,7	16,1	19,8	20,4	21	21,7		
*Peso telaio con ruote, angolo ginocchio e pedana come da configurazione standard									
Peso e dimensione di ingombro (cm) del telaio con montanti (fissi) abbassati, poggiamambe e ruote posteriori disinseriti									
Misura	US	XXS	XS	XS1	S	M	M1		
Lunghezza	66	66	68	71	73	83	83		
Larghezza	42	48	48	51	54	54	57		
Altezza	65	65	66	67	67	68	68		
Peso (kg)	11,5	11,7	12,1	14,5	15,1	15,7	16,7		
N.B.: Le dimensioni di ingombro in lunghezza, riferiti ai valori medi, possono subire delle variazioni dovute alle traslazioni delle piastre. I valori indicati sono da intendersi per la configurazione standard									
Larghezza (cm)									
Misura		US	XXS	XS	XS1	S	M	M1	
ruota 300mm	standard	48	53	53	56	59	59	62	
	c/freno a tamburo	49	54	54	57	60	60	63	
ruota 400/500mm	standard	50	55	55	58	61	61	64	
	c/freno a tamburo	53	58	58	61	64	64	67	
ruota 600mm	/	/	55	55	58	61	61	64	
Raggio di inversione (cm)		69	69	72	75	75	78	78	
Q*(min-max) altezza da tubo sedile a pedana (cm)		13-23	13-23	13-26	28-36	28-36	32-40	32-40	
H** altezza tubo sedile da terra (cm)		43-49 con ruote posteriore di 300mm/500mm e anteriore 150mm/175mm 45 con ruota posteriore da 400mm e anteriore 150mm/175mm 47 con ruota posteriore da 600mm e anteriore 150mm							
Pendenza massima		7°							
N.B.: *il valore Q, riferito con tubo poggiamamba a 90°, può essere aumentato di 5-7 cm con utilizzo di tubo a 75° **il valore H è misurato da esterno tubo sedile in corrispondenza della piastra di basculamento; il telaio verrà consegnato con H = 43 cm									
Lunghezza (cm)									
Misura			US	XXS	XS	XS1	S	M	M1
Ruota 300mm	Senza angolo ginocchio	L	70	70	73	75	75	78	78
	Angolo posizionato a 75°	L _{min} /L _{max}	92/99	92/99	93/100	97/104	97/104	100/107	100/107
	Angolo posizionato a 90°	L _{min} /L _{max}	88/94	88/96	91/99	93/100	93/100	96/103	96/103
Ruota 400mm	Senza angolo ginocchio	L	74	74	77	79	79	82	82
	Angolo posizionato a 75°	L _{min} /L _{max}	95/101	95/101	96/103	100/107	100/107	103/110	103/110
	Angolo posizionato a 90°	L _{min} /L _{max}	93/99	93/99	94/100	96/102	96/102	99/104	99/104
Ruota 500mm	Senza angolo ginocchio	L	78	78	81	84	84	87	87
	Angolo posizionato a 75°	L _{min} /L _{max}	98/103	98/103	99/107	103/113	103/113	106/116	106/116
	Angolo posizionato a 90°	L _{min} /L _{max}	95/101	95/101	97/102	100/106	100/106	103/109	103/109
Ruota 600mm	Senza angolo ginocchio	L	/	83	84	85	85	88	88
	Angolo posizionato a 75°	L _{min} /L _{max}	/	101/109	103/112	108/116	108/116	111/120	111/120
	Angolo posizionato a 90°	L _{min} /L _{max}	/	98/104	101/107	105/112	105/112	108/116	108/116
L = Lunghezza del telaio senza angolo ginocchio; L _{min} = Lunghezza del telaio con angolo ginocchio e pedana posizionata tutta indietro; L _{max} = Lunghezza del telaio con angolo ginocchio e pedana posizionata tutta in avanti N.B.: Le dimensioni di ingombro in lunghezza, riferiti ai valori medi, possono subire delle variazioni dovute alle traslazioni delle piastre. I valori indicati sono da intendersi per la configurazione standard									

Note



PRO MEDICARE S.r.l.
Via Montagna Z.I. Lotto 41-72023 Mesagne (Br)-ITALY
Tel: +39-0831-777840
Sito web: www.promedicare.eu e-mail: sales@promedicare.it